

DCNM-MMDOCK Multimedya yuvası

DICENTIS



DCNM-MMLERİ Multimedya Yuvası, en üst düzeyde işlevsellik, esneklik ve multimedya içeriğinin gerekli olduğu toplantılar için idealdir. Cihaz, geri beslemeyi ve Braille'i destekleyen dokunmatik düğmelerle tüm katılımcıları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Cihazın tabanındaki tüm işlevler, katılımcılar tabletlerini unutsa ya da tabletin pili boşalsa bile toplantının devam edebilmesini sağlamak için kullanılabilir. DICENTIS Multimedya Yuvası, kullanıcılara ekranlarını seçme özgürlüğü sağlayacak şekilde üretilmiştir. DCNM-MMDOCK'a yerleştirilebilecek 10-14 inçlik bir tablet seçebilirler. Yuvanın konumu optimum görüntüleme açısı için 0 °-120 ° arasında ayarlanabilir. Tablete Katılımcı Uygulaması kurularak USB-C aracılığıyla DCNM-MMDOCK'a bağlanırsa iki cihaz da eşleştirilir. DICENTIS Multimedya Yuvası cihaza yerel olarak USB-C şarj cihazı ile güç verildiğinde tablet hızlı bir şekilde şarj edilebilir. Çalışma süresini en üst seviyeye çıkarmak için cihazın tabanına her zaman yerel güç eklenmesi kesinlikle tavsiye edilir. DCNM-MMDOCK, birincil toplantı mikrofonu veya yedek mikrofon olarak görev yapabilen 6 MEMS mikrofonla donatılmıştır. DCNM-MMDOCK, maksimum montaj özgürlüğü için masa üstü cihaz veya bir masaya gömme montajlı olarak monte edilebilir.

İşlevler

Genel

- Yalnızca Premium veya Ultimate lisansların kullanımıyla sağlanan ek işlevler.
 - Tanımlama işlevselliği.

- ▶ 10-14 inç tablet yerleştirilerek USB-C aracılığıyla hızlı şarj edilebilir
- ▶ 3. taraf tableti ile eşleştirilebilir
- ▶ Kart yuvalı dahili NFC okuyucu
- ▶ Maksimum dikkat çekmeme ve konuşma özgürlüğü için dahili MEMS mikrofonlar
- ▶ Dahili hoparlör ve akustik oda

- Oylama.
- Dili seçimi.

Kontroller ve göstergeler

- Oylama ve dil seçimi için dokunmatik geri bildirimli düğmelere dokunun.
- Braille göstergeleri.
- Kart yuvalı dahili NFC kart okuyucu.
- Dahili MEMS mikrofonlar.
- Dahili hoparlör ve akustik oda.
- Takılabilir mikrofon.
- Mikrofon açma/kapatma düğmesi veya konuşma talebi düğmesi.
- Mikrofonu sessize alma veya başkan önceliği düğmesi.
- Göstergeler ile belirtilen: mikrofon açık durumu, konuşma talebi ve konuşulabilir.
- Sistemi uyandırmak için güç düğmesi.

Ara bağlantılar

- 3. taraf tabletini bağlamak için 1 adet USB-C kablosu.
- USB-C şarj cihazını 3. taraf tabletine yerel olarak güç vermek ve hızlı şarj etmek için bağlamak üzere 1 adet USB-C soketi.
- Takılabilir mikrofon soketi.
- Sistem iletişimi ve güç için 2 adet RJ45 uyumlu bağlantı.

- Kulaklıklar, harici mikrofon veya kulaklıklı mikrofon için 3,5 mm stereo jak.
- Anında tak ve kullan özelliği.

Kurulum/yapılandırma notları

Bu, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından kurulması, kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel bir üründür.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-MMDOCK Multimedya Yuvası

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Giriş gerilimi (VDC)	48 VDC
PoE girişi	PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4
Güç tüketimi (W) (tablet olmadan veya 15 veya daha yüksek W'lık, PD3.0 veya daha yeni bir USB-C şarj cihazı ile tabanda USB-C portu aracılığıyla yerel olarak güç alan tablet olmadan) (kesinlikle önerilir)	11 W
Güç tüketimi (W) (tablet bağlı ancak ana güç kaynağı USB-C şarj cihazı ile yerel olarak güç kaynağına sahip değil)	18 W (tablete güç vermek için maksimum 7 W) Not: Bazı tabletlerin daha fazla güç ihtiyacı olduğunu lütfen unutmayın.
Frekans tepkisi (-3 dB) (Hz)	100 Hz – 20,000 Hz
Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	0.05%
Dinamik aralık (dB)	96 dB
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dB)	66 dB
NFC okuyucu frekansı (MHz)	13,56 MHz

Ses girişleri

Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL) (mikrofon) (ISO22259'a (IEC60914) göre)	85 dB SPL
Maksimum akustik giriş seviyesi (dBSPL) (mikrofon) (ISO22259'a (IEC60914) göre)	115 dB SPL
Nominal giriş seviyesi (dBV) (harici mikrofon)	- 41 dBV
Maksimum giriş seviyesi (dBV) (harici mikrofon)	- 11 dBV

Ses çıkışları

Nominal akustik çıkış seviyesi (dBSPL) (hoparlör) (0,5 m'de)	72 dB SPL
Maksimum akustik çıkış seviyesi (dBSPL) (hoparlör)	87 dB SPL
Nominal çıkış seviyesi (dBV) (kulaklık)	0 dBV
Maksimum çıkış seviyesi (dBV) (kulaklık)	3 dBV

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	Gömme monte; Masa üstü
Boyutlar (Y x G x D) (mm) (açık yuvayla masa üzerine montaj)	148 mm x 310 mm x 179 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç) (açık yuvayla masa üzerine montaj)	5.83 in x 12.2 in x 7.05 in
Boyutlar (Y x G x D) (mm) (kapalı yuvayla masa üzerine montaj)	80 mm x 310 mm x 179 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç) (kapalı yuvayla masa üzerine montaj)	3,15 in x 12,2 in x 7,05 in
Boyutlar (Y x G x D) (mm) (açık yuvayla gömme montaj)	107 mm x 310 mm x 179 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç) (açık yuvayla gömme montaj)	4,2 in x 12,2 in x 7,05 in
Boyutlar (Y x G x D) (mm) (kapalı yuvayla gömme montaj)	40 mm x 310 mm x 179 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç) (kapalı yuvayla gömme montaj)	1,57 inç x 12,2 inç x 7,05 inç
Ağırlık (kg)	2.2 kg
Ağırlık (lb)	4.85 lb
Renk (RAL)	RAL 9017 Trafik siyahı RAL 9022 Açık inci grisi

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	0 °C – 35 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	32 °F – 95 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-20 °C – 60 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-4 °F – 140 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-MMDOCK Multimedya yuvası

Multimedya cihazı, üçüncü taraf tabletleri yerleştirilecek şekilde tasarlanmıştır.

Sipariş numarası **DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491**

Aksesuarlar

DCNM-CB02 Sistem kablosu tertibatı, 2m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 2 m'lik (6,6 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

DCNM-CB05 Sistem kablosu tertibatı, 5m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 5 m'lik (16,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

DCNM-CB10 Sistem kablosu tertibatı, 10m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 10 m'lik (33,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

DCNM-CB25 Sistem kablosu tertibatı, 25m

Tüm DICENTIS cihazları bağlamak için 25 m'lik (82,0 feet) sistem ağ kablosu.

Sipariş numarası **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

DCNM-CB250 Sistem kurulum kablosu, 250m

Özel uzunlukta montaj kabloları oluşturmak için 250 m (820 feet) kablo. DCNM-CBCON ve DCNM-CBTK ile birlikte kullanılır.

Sipariş numarası **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

HDP-SE Tekli kulaklık

3,5 mm'lik (0,14 inç) dik açılı altın kaplama mono jak fişi ile sonlandırılmış 1,2 m (3,94 ft) kabloya sahip hafif tekli kulaklık. 10 parça set.

Sipariş numarası **HDP-SE | F.01U.401.124**

HDP-LW Hafif kulaklık

Yüksek kaliteli ses yayını için, değiştirilebilir kulaklık süngerine sahip hafif kulaklık. 10 parça set.

Sipariş numarası **HDP-LW | F.01U.410.116**

DCNM-MICLC Mikrofon uzun gövde kardioid

DICENTIS Konferans sistemi için uzun gövdeli vidalı kilitli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

DCNM-MICLWC Mikrofon uzun gövde geniş kardioid

DICENTIS Konferans sistemi için uzun gövdeli vidalı kilitli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

DCNM-MICSC Mikrofon kısa gövde kardioid

DICENTIS Konferans sistemi için kısa gövdeli vidalı kilitli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

DCNM-MICSWC Mikrofon kısa gövde geniş kardioid

DICENTIS Konferans sistemi için kısa gövdeli vidalı kilitli mikrofon.

Sipariş numarası **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

Hizmetler

EWE-DCNMD-IW 12 ay grnti uzt. DICENTIS Multimedya Chz

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**

