

DCNM-PS2 Przetątnik zasilania DICENTIS



Przetątnik zasilania jest używany w połączeniu z przetątnikiem zasilania audio do dostarczenia dodatkowej mocy do sieci DICENTIS. Wbudowany przetątnik Ethernet umożliwia połączenie wszystkich urządzeń w systemie w sieć oraz obsługuje połączenia przelotowe, umożliwiające podłączenie pulpitów DICENTIS do innego pulpitu DICENTIS. Również ostatni pulpit DICENTIS w pętli można podłączyć do przetątnika zasilania (audio) w taki sposób, aby utworzyć okablowanie nadmiarowe.

Przetątnik zasilania nie jest wyposażony w elementy sterujące i może być obsługiwany całkowicie zdalnie.

Funkcje



Elementy sterujące i wskaźniki

- Włącznik zasilania sieciowego z tyłu urządzenia dostarczający prąd do przetątnika zasilania.
- Wskaźnik LED na płycie czołowej: kolor zielony (zasilanie wł.), kolor pomarańczowy (tryb gotowości), migająca (brak łączności z systemem).
- Wskaźnik LED na płycie tylnej: kolor zielony (zasilanie w każdym gnieździe), kolor czerwony (przeciążenie gniazda).
- Wskaźniki LED każdego gniazda Ethernet mają kolor żółty i pomarańczowy.
- Niezależne zasilanie gniazd — zwarcie w jednym gnieździe nie ma wpływu na pozostałe.
- Obsługa podłączania w trakcie pracy.

- ▶ Brak konieczności konfiguracji sieci
- ▶ Pełna zgodność z siecią Ethernet (IEEE802.3) i standardem OMNEO
- ▶ Obsługa połączeń przelotowych z okablowaniem nadmiarowym
- ▶ Ochrona środowiska dzięki trybowi gotowości

Połączenia międzymodułowe

- Wejście zasilania z automatyczną zmianą zakresu.
- 1 gniazdo sieci Ethernet bez zasilania, zgodne ze standardem RJ45.
- 3 gniazda sieci Ethernet z zasilaniem o wysokiej mocy (144 W), zgodne ze standardem RJ45.
- 1 gniazdo sieci Ethernet z zasilaniem o niskiej mocy (15 W), zgodne ze standardem RJ45.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	DECL EC DCM-PS2 F.01U.308.937
Globalnie	DOC	EN ISO 22259:2021
Wielka Brytania	UKCA	DECL UK DCM-PS2

Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	Przetątnik zasilania DICENTIS DCM-PS2

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Częstotliwość prądu zasilania	50 Hz; 60 Hz
Pobór mocy (W)	530 W
Zasilanie systemu (VDC)	48 VDC
Całkowita moc zasilania	3 x 144 W + 15 W

Parametry mechaniczne

Typ montażu	Do montażu w szafie typu rack; Błat
Wymiary (W x S x G) (mm) do ustawiania na stole, z nóżkami	92 mm x 440 mm x 400 mm
Wymiary (W x S x G) (cal) do ustawiania na stole, z nóżkami	3.60 in x 17.30 in x 15.70 in
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) (mm) do montażu w szafie typu rack 19", z użyciem wsporników	880 mm x 483 mm x 400 mm
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) (cale) do montażu w szafie typu rack 19", z użyciem wsporników	3,5 in x 19 in x 15,7 in
Z przodu wsporników (mm)	40 mm
Z przodu wsporników (cale)	1,6 cala
Za wspornikami (mm)	360 mm
Za wspornikami (cale)	14,2 cala
Masa (kg)	7.40 kg
Masa (lb)	16.31 lb
Kolorystyka (RAL)	RAL 9017 Czarny drogowy

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	0 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	32 °F – 113 °F
Temperatura przechowywania (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura przechowywania (°F)	-4 °F – 158 °F
Temperatura transportu (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura transportu (°F)	-4 °F – 158 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 96%

Informacje do zamówień**DCNM-PS2 Przełącznik zasilania**

Przełącznik umożliwia dostarczenie dodatkowego zasilania do pulpitów DICENTIS i ma wbudowany przełącznik Ethernet. Wymagane DCMN-LSYS.

Numer zamówienia **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

Usługi

EWE-DCNMPS-IW Przdt gw o 12 mies wyłąc zasil

DICENTIS

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy

Numer zamówienia **EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759**



<https://www.keenfinity-group.com>